


# Sprejemnik SOEG-E-M18-NA-S-2L

Številka dela: 537711

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	okrogla oblika
V skladu s standardom	EN 60947-5-2
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Merilna veličina	Pozicija
Merilno načelo	optoelektronsko
Metoda merjenja	enosmerna svetlobna zapora sprejemnik
Doseg	20000 mm
Temperatura okolice	-25 °C...55 °C
Preklopni izhod	NPN
Funkcija preklopnega elementa	antivalentna
Največja preklopna frekvenca	1000 Hz
Največji izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	2 Volt
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Območje delovne napetosti DC	10 Volt...36 Volt
Preostala valovitost	20 %
Tok med prostim tekom	10 mA
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek	4-polni M12 x 1 Vtič
Velikost	M18x1
Način pritrditve	s protimatico
Prítezni moment	20 Nm
Teža izdelka	40 g
Material ohišja	Medenina kromirano
Material pokrivne matice	Medenina kromirano
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda

<b>Značilnost</b>	<b>Vrednost</b>
Prikaz funkcijske rezerve	Zelena LED-dioda
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...55 °C
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L