

Cev iz umetne mase PAN-8X1,25-GN

Številka dela: 553920

FESTO

zunanje kalibrirana, toplotno in mehansko visoko obremenljiva.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	8 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	43 mm
Notranji premer	5,9 mm
Min. polmer krivljenja	22 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,5 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 217,5 psi
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,024 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 8 mm za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm z matico za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm
Barva	zelena
Trdota v Shore	D 55 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-A