

Vakuummeter

FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

Številka dela: 537812

FESTO

s prikazovalno enoto v bar.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost manometra	40
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Zasnovan na osnovi standarda	DIN EN 837-1
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Cevni manometer
Območje prikaza [bar]	-1 ... 0 bar
Območje prikazovanja	-30 ... 0 inHg
Skala	Dvojna skala bar (zunanji) col hg (notranji) / psi (notranji)
Obratovalni tlak	-1 ... 0 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Faktor trajne obremenitve	0,75
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	81 g
Razred natančnosti mer	2,5
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Pnevmatični priključek	G1/8
Material, navojni čep	Med (medenina)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	ABS
Material, kontrolno okence	PMMA