


# Kompaktni valj ADNGF-20-25-P-A

Številka dela: 554224

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Hod   | 25 mm   |
| Premer bata   | 20 mm   |
| Na podlagi standarda                                      | ISO 21287   |
| Blaženje  | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje  | poljubno  |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica<br>Profilna cev                                      |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo  |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo               | Vodilna letev z jarmom  |
| Delovni tlak  | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar                                |
| Način delovanja   | dvosmerno delovanje   |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C  |
| Udarna energija v končnih položajih                       | 0.2 J   |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 141 N   |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 188 N   |
| Premikajoča se masa                                       | 85 g  |
| Teža izdelka  | 219 g   |
| Pnevmatični priključek                                    | M5  |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS   |
| Material veznih vijakov                                   | Jeklo   |
| Material pokrova  | Aluminijasta zlitina, eloksirana                                    |
| Material tesnil   | TPE-U(PUR)  |
| Material končne plošče                                    | gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana                              |
| Material batnice  | visoko legirano jeklo   |
| Material cevi valja                                       | Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana                       |