


Mejno stikalo SIEF-M18NB-PS-K-L

Številka dela: 538316

FESTO

S kablom, delno poravnana vgradnja.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Oblika | okrogel |
| Ustreza standardu | EN 60947-5-2 |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Princip merjenja | induktiven |
| Imenska vklopna razdalja | 12 mm |
| Zagotovljena vklopna razdalja | 9,72 mm |
| Redukcijski faktorji | Aluminij = 1,0 Nerjavno jeklo St 18/8 = 1,0 Baker = 1,0 Medenina = 1,0 jeklo St 37 = 1,0 |
| Temperatura okolice | -30 ... 85 °C |
| Ponovljivost | 0,24 mm |
| Izhod stikala | PNP |
| Stikalni element | Vklopni kontakt |
| Histereza | 0,36 ... 1,8 mm |
| Maks. preklopna frekvenca DC | 2.000 Hz |
| Maks. izhodni tok | 200 mA |
| Padec napetosti | ≤ 1,8 V |
| Kratkostična odpornost | Pulzirajoč |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | 10 % |
| Tok prostega teka | ≤ 15 mA |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Električni priključek | 3-žilni Kabel |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Material, oplasčenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Material, izolirni ovoj | PVC |
| Velikost | M18 |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Pritezni moment | 25 Nm |
| Način vgradnje | delna poravnava |
| Masa izdelka | 141 g |
| Material, ohišje | Med (medenina) PBT kroman |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Temperatura okolice, premični kabli | 0 ... 80 °C |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Odpornost na motnje magnetnega polja | enosmerno in izmenično magnetno polje |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |