


Vtičnica MSSD-V-M16

Številka dela: 539713

FESTO

za magnetne tuljave in ventile, priključna shema po DIN EN 175 301, oblika B.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključevanja	50
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	35 g
Električni priključek	3-polni Priključnica, kotna Priključna shema oblika B, po EN 175301-803 po DIN EN 175301-803 štirobova oblika
Vijačni priključek kabla	M16
Dovoljen premer kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 115 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA
Material, tesnilo	HNBR