


kombinacije naprav za pripravo zraka MSB6-1/2:C3J1M1D7A1F3-WP

Številka dela: 542636

FESTO

Sestavljen iz ročnega vklopnega ventila, filtra regulatorja, naoljevalnika, električnega vklopnega ventila, pnevmatičnega ventila za počasno naraščanje tlaka, razdelilnega modula s tlačnim stikalom brez prikaza, plošče za pritrditev na steno. Maksimalni izstopni tlak 9 bar, 40 µm filter, z manometrom, glava regulatorja z zaklepanjem, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer pretoka z leve proti desni.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 6 |
| Serija | MS |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Izpust kondenzata | vrtljiv ročno |
| Konstruktivska zgradba | Razvejni modul Ventil za počasen dvig tlaka Tlačno stikalo Vklopni ventil Filter-regulator z manometrom Standardni pršilni naoljevalnik |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom |
| Zaščita lončka | Zaščitni koš iz umetne mase |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Obratovalni tlak | 4,5 ... 10 bar |
| Območje regulacije tlaka | 4 ... 9 bar |
| Normalni imenski pretok | 2.300 l/min |
| Karakteristika tuljave | 24V DC: 2,5W |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| Temperatura medija | -10 ... 50 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 4.000 g |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/2 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/2 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/2 |
| Informacije o materialu ohišja | Tlačno liti aluminij |
| Informacije o materialu lončka | PC |