

Linijski portal DHSL-2DGPL25S-DGEA18


Številka dela: 542995

FESTO

Sestavljen je iz pogona brez batnice z vodilno osjo in električne ročične osi, visoko dinamičen s Soft Stop, natančno, električno pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu.

Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 2.0
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	DGEA-18
Vrsta pogona Z osi	električen Zobat jermen DGEA
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 400 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,05 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,05 mm
Pogon Y osi	2x DGPL-25-SPC11
Vrsta pogona Y osi	servopnevmatično
Vmesni položaj, os Y	2-krat
Gib Y osi	0 ... 1.600 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 1 mm