


# Pick&Place DHSP-HSP12

Številka dela: 543047

FESTO

Mehanizem, ki ga vodi kulisa, en električni ali pnevmatični pogon za dve smeri gibanja, kompakten in visoko dinamičen. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Pick&Place 1.0
Koristno breme	0 ... 0,7 kg
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	20 ... 70 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,01 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,01 mm
Pogon Y osi	HSP-12
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Gib Y osi	52 ... 170 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,01 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,01 mm