

Cev iz umetne mase PEN-12X1,75-SW

Številka dela: 543244

FESTO

zunanje kalibrirana, za QS-vtične priključke, polietilen (ni dovoljena pri izdelavi živil).



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Zunanji premer | 12 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 58 mm |
| Notranji premer | 8,4 mm |
| Min. polmer krivljenja | 33 mm |
| Lastnosti cevi | Suitable for energy chains |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -0,095 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -13,775 ... 145 psi |
| Opozorilo o obratovalnem tlaku | Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C |
| Dovoljenje | TÜV |
| Certifikat izdajnega oddelka | B 013277 0506 00 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Stopnja čistega prostora | Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev. |
| Temperatura okolice | -30 ... 60 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,05423 kg/m |
| Pnevmatični priključek | za vtični priključek z zunanjim premerom 12 mm |
| Barva | črna |
| Trdota v Shore | D 52 +/-3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, cev | PE |