


# Cev iz umetne mase PUN-H-3X0,5-NT-500

Številka dela: 558263

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost   |
|---|--|
| Zunanji Ø                                       | 3 mm   |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok           | 12 mm  |
| Notranji Ø                                      | 2.1 mm   |
| Najmanjši polmer upogibanja                     | 6 mm   |
| Napotek za uporabo                              | na snovi TPE-U Ether   |
| Lastnosti gibke cevi                            | primerno za energetske verige  |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 000032...87 000032  |
| Od temperature odvisen delovni tlak             | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 000032...145 000032  |
| Napotek glede delovnega tlaka                   | Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C   |
| Odobritev                                       | TÜV  |
| Pristojni organ za izdajo certifikata           | B 013277 0506 00   |
| Delovni medij                                   | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tekoča, brez ledu)   |
| Material za požarni preskus                     | UL94 HB  |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B2-L   |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave. |
| Razred čistih prostorov                         | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča   |
| Primerno za živila                              | Glej razširjene informacije o materialu.   |
| Temperatura okolice                             | -35 °C...60 °C   |
| Teža izdelka glede na dolžino                   | 0.0042 000015  |
| Pnevmatični priključek                          | za zunanji Ø vtičnega priključka 3 mm  |
| Barva   | naravno  |
| Trdota po Shoreu                                | D 52 +/-3  |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS  |
| Material gibke cevi                             | TPE-U (PU)   |