

Cev iz umetne mase

PUN-H-4X0,75-NT-500


Številka dela: 558264

★ Osnovni program

FESTO

dovoljen v živilski industriji (obstoje v hidrolizi)

Izdelek je primeren za uporabo z serijami vijačenih priključkov tipa: QS, NPQP, NPQM, CRQS in CK.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Zunanji premer | 4 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 16 mm |
| Notranji premer | 2,6 mm |
| Min. polmer krivljenja | 8 mm |
| Navodila za uporabo | TPE-U Ether basiert |
| Lastnosti cevi | Suitable for energy chains |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -0,095 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -13,775 ... 145 psi |
| Opozorilo o obratovalnem tlaku | Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C |
| Dovoljenje | TÜV |
| Certifikat izdajnega oddelka | B 013277 0506 00 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu) |
| Test gorljivosti materiala | UL94 HB |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F1a |
| Stopnja čistega prostora | Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev. |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura okolice | -35 ... 60 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,0085 kg/m |
| Pnevmatični priključek | za vtični priključek z zunanjim premerom 4 mm za vtični priključek z notranjim premerom 3 mm z matico |
| Barva | naravno |
| Trdota v Shore | D 52 +/-3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, cev | TPE-U(PU) |