


Priključni kabel VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5

Številka dela: 560420

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Masa izdelka	1.195 g
Električni priključek	Kabel z vtičem
Dolžina kabla	5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Min. premer upogiba kabla	122 mm
Premer kabla	10,2 mm
Struktura kabla	25x0,34
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	PVC