



# Električni valj DNCE-32- -BS-10-Q

Številka dela: 545212

FESTO

s pogonom krogličnega vretena in proti zasuku varovano batnico.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	1 ... 400 mm
Velikost	32
Rezerva giba	0 mm
Navoj batnice	M10x1,25
Reversierspiel	0,05 mm
Premer vretena	10 mm
Korak vretena	10 mm/U
Maks. zasučni kot batnice +/-	0,3 deg
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta motorja	Koračni motor Servo motor
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Konstruktivna zgradba	Električni valj s krogličnim obtočnim navojnim vretenom
Tip vretena	Kroglično obtočno vreteno
Variante	batnica varovana pred zasukom
Varovanje pred zasukom/vodilo	z drsnimi vodili
Maks. pospešek	6 m/s <sup>2</sup>
Maks. hitrost	0,5 m/s
Ponovljivost	+/-0,02 mm
Trajanje vklopa	100%
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Udarna energija v končnih legah	0,0001 J
Trajni pogonski moment	0,7 Nm
Trajna podajalna sila	280 N
Maks. moment pogona	0,8 Nm
Maks. vrtilni moment varovanja pred zasukom	1 Nm
Maks. moment M <sub>x</sub>	1 Nm
Maks. radialna sila na gonilni gredi	45 N
Max. Vorschubkraft F <sub>x</sub>	350 N
Leerlaufantriebsmoment	0,08 Nm
Richtwert Nutzlast, horizontal	36 kg
Richtwert Nutzlast, vertikal	18 kg
Vztrajnostni moment JH na meter giba	0,0595 kgcm <sup>2</sup>
Vztrajnostni moment JL na kg koristne obremenitve	0,0253 kgcm <sup>2</sup>
Masni vztrajnostni moment JO	0,0446 kgcm <sup>2</sup>
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	200 g
Dodatek mase na 10 mm giba	33,6 g
Osnovna masa za 0 mm giba	770 g
Dodatek mase na 10 mm giba	6,9 g

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	z notranjim navojem s priborom
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina lakiran
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacija o materialu, matica vretena	Jeklo za kotalne ležaje
Informacija o materialu, vreteno	Jeklo za kotalne ležaje
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran