

# Okrogli valj DSNU-3/4"-2"-PPV-A

Številka dela: 546406

FESTO

na osnovi DIN ISO 6432 za brezdotično zaznavanje, različne možnosti pritrditve, brez in z dodatnimi pritrditvenimi elementi. Z nastavljivim dušenjem v končni legi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	2 "
Premer bata	3/4"
Navoj batnice	5/16-24 UNF-2A
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6432
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmera korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarne energija v končnih legah	0,1475 ft-lbf
Dolžina dušenja	0,67 "
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	35,6 lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	42,4 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	1,552 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,141 oz
Osnovna masa za 0 mm giba	6,589 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,254 oz
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	1/8 NPT
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, cev valja	visokolegirano jeklo, nerjavno