

Y vtično navojni priključek QBY-10-32-UNF-5/32-U

Številka dela: 564684

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	0,098 " "
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	Y-oblika
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Največji pritezni moment	1,11 ft-lbf
Teža izdelka	301 unča
Način pritrditve	zunanji šestkotnik 7/16
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj 10-32 UNF-2A
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32 " "
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	32 °F...140 °F
Barva sprostilnega obroča	siva
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, nikljana PBT
Material sprostilnega obroča	POM
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo