


Magnetni ventil CDVI5.0-MT2H-1X3GLS-EXT

Številka dela: 547013

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ventilska funkcija | 3/2, zaprt, monostabilen |
| Način upravljanja | električno |
| Normalen nazivni pretok | 500 l/min |
| Pnevmatični delovni priključek | Priključna plošča |
| Delovna napetost | 24 V DC |
| Delovni tlak | -0.9 bar...10 bar |
| Konstruktivna zgradba | batni drsnik |
| Način vračanja | pnevmatična vzmet |
| Nazivni premer | 5 mm |
| Funkcija iztekajočega zraka | z možnostjo dušenja |
| Načelo tesnjenja | mehko |
| Pomožno ročno upravljanje | tipkalna |
| Način krmiljenja | predkrmiljenje |
| Dovajanje krmilnega zraka | zunaj |
| Smer toka | obojestranski |
| Napitek glede prisilne dinamizacije | Preklopna frekvenca vsaj 1/mesec |
| Krmilni tlak | 3 bar...8 bar |
| b-vrednost | 0.34 |
| Vrednost C | 2.05 000022 |
| Čas izklopa | 14 ms |
| Čas vklopa | 10 ms |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napitek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 3 – močna odpornost proti koroziji |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medija | -5 °C...50 °C |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 185 g |
| Način pritrditve | privijačenje |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84 | priključna plošča |
| Pnevmatični priključek 1 | priključna plošča |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|---------------------------|
| Pnevmatični priključek 2 | Priključna plošča |
| Pnevmatični priključek 3 | priključna plošča |
| Pnevmatični priključek 4 | priključna plošča |
| Pnevmatični priključek 5 | priključna plošča |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR TPE-O |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |