



Magnetni ventil

VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1

Številka dela: 547241

FESTO

s kockastim vtičem, oblika C.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	električni
Velikost ventila	18 mm
Normalni imenski pretok	550 l/min
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	mehanska vzmet
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4
Imenska velikost	5 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 15407-1 VDMA 24563
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunaj
Smer pretoka	povraten
Prekritje	pozitivno prekritje
Prikaz stanja signala	LED
Krmilni tlak Mpa	0,3 ... 1 MPa
Krmilni tlak	3 ... 10 bar
Pretok ventila	750 l/min
Pretok ventila na posamezni priključni plošči	550 l/min
Pretok pnevmatično povezanega ventila	550 l/min
Čas preklopa izključen	35 ms
Čas preklopa vključen	17 ms
Trajanje vklopa	100 %
Karakteristika tuljave	230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 2,9 VA, držalna moč 2,1 VA
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Nivo glasnosti	85 dB(A)
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	1 Nm
Masa izdelka	127 g
Električni priključek	Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803 z zaščitnim vodnikom po DIN EN 175301-803
Način pritrditve	na priključni plošči
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-1
Priključek pomožnega krmilnega zraka 14	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-1
Priključek krmilnega izpuha 82/84	Ni združen po standardu združen
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-1
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-1
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-1
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-1
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča velikosti 18 mm po ISO 15407-1
Predkrmilni vmesnik	po ISO 15218
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	HNBR NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, vijaki	Jeklo cinkan