



Mini-vodilo DGSL-N-12-30-P1A

Številka dela: 566308
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za zaznavanje položaja, z visoko natančnim obremenljivim vodilom s kroglicami in kletko in zelo visoko ponovljivostjo, obojestransko nastavljivo dušenje s kovinsko končno lego (P1).

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 30 mm |
| Nastavljivo območje končne lege / dolžina spredaj | 29 mm |
| Nastavljivo območje končne lege / dolžina zadaj | 25,5 mm |
| Premer bata | 16 mm |
| Način delovanja pogonske enote | Jarem |
| Dušenje | elastični dušilni obroči/plošče na obeh straneh s fiksnim prislonom |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Kroglično vodilo |
| Konstruktivna zgradba | Jarem Bat Batnica Drsnik |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 1 ... 8 bar |
| Maks. hitrost | 0,8 m/s |
| Ponovljivost | ±0,01 mm |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Udarna energija v končnih legah | 0,06 Nm |
| Dolžina dušenja | 3,7 mm |
| Maks. sila Fy | 1.075 N |
| Maks. sila Fz | 1.075 N |
| Maks. moment Mx | 15 Nm |
| Maks. moment My | 10 Nm |
| Maks. moment Mz | 10 Nm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 104 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 121 N |
| Premikajoče se mase | 299 g |
| Masa izdelka | 751 g |
| Alternativni priključki | glej risbo izdelka |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek | M5 primeren za vijaki priključek z 10-32 UNF-2B |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, tesnilo | HNBR |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |