

# Hitro vijačeni priključek ACK-1/8-PK-3

Številka dela: 5664

FESTO

Notranji navoj s tesnilom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,4 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem Water: G thread only possible with OL sealing ring
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	3,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 4 mm za vtični priključek z notranjim premerom 3 mm z matico
Material, objemna matica	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, navojni čep	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	Ojačan PA TPE-U(PU)