

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	58 g
Material ohišja	ABS
Prikaz	LED
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda
Prikaz funkcijske rezerve	Zelena LED-dioda
Možnosti nastavitvev	Teach-In Teach-in prek električnega priključka
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP64
Izolacijska napetost	50 Volt
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L