

Cev iz umetne mase PAN-MF-10X1,25-SW

Številka dela: 570360

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	10 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	65 mm
Notranji Ø	7.5 mm
Najmanjši polmer upogibanja	45 mm
V skladu s standardom	DIN 73378-PA12-PHL
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 000032...275.5 000032
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-:] mineralno olje
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-60 °C...100 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.035 000015
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 10 mm
Barva	črna
Trdota po Shoru	D 65 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PA12-P