

# L vtična vez QBML-1/4T-U

Številka dela: 573063

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost   |
|---|--|
| Velikost                                      | Mini   |
| Nazivni premer                                | 0,197 " "  |
| Položaj vgradnje                              | poljubno   |
| Zasnova                                       | L-oblika   |
| Velikost posode                               | 10   |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull  |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 000032...145 000032 |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]                      |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem   |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                                     |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364 – cona III   |
| Temperatura okolice                           | 0 °C...60 °C   |
| Teža izdelka                                  | 141 unča   |
| Pnevmatični priključek 1                      | za zunanji Ø gibke cevi 1/4 " "                                      |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø gibke cevi 1/4 " "                                      |
| Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita   | 32 °F...140 °F   |
| Barva sprostilnega obroča                     | siva   |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS  |
| Material ohišja                               | PBT  |
| Material sprostilnega obroča                  | POM  |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR  |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo                                       |