

# Kompaktni valj ADN-5/8"-1/4"-A-P-A

Številka dela: 557032

FESTO

z zaznavanjem položaja, z zunanjim navojem na batnici.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,25 "
Premer bata	5/8"
Navoj batnice	10-32 UNF-2A
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 21287
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstrukcijska zgradba	Bat Batnica Profilna cev
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak MPa	0,1 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Udarne energija v končnih legah	0,111 ft-lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	20,233 lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	27,202 lbf
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	0,531 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,496 oz
Osnovna masa za 0 mm giba	2,797 oz
Dodatek mase na 10 mm giba	0,283 oz
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino z notranjim navojem s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek	10-32 UNF-2B
Material, vezni vijak	Jeklo
Material, pokrov	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, dinamična tesnila	TPE-U(PU)
Material, batnica	visokolegirano jeklo
Material, cev valja	Al zlitina za kovanje, gladko eloksirana