


Kompaktni valj ADN-3/4"-1 1/4"-A-P-A

Številka dela: 557051

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Hod | 1,25 " |
| Premer bata | 3/4 " |
| Navoj batnice | 5/16-24 UNF-2A |
| Na podlagi standarda | ISO 21287 |
| Blaženje | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način delovanja | dvosmerno delovanje |
| Konec batnice | zunanjí navoj |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica Profilna cev |
| Zaznavanje položaja | za mejno stikalo |
| Različice | enostranska batnica |
| Delovni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 000032...145 000032 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -4 °F...176 °F |
| Udarna energija v končnih položajih | 0,148 ft-lbf |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 31,7 lbf |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 42,3 lbf |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm | 854 unča |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda | 597 unča |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda | 3727 unča |
| Pribitek teže na 10 mm hoda | 170 unča |
| Način pritrditve | izbirno: s prehodno izvrtino z notranjim navojem z opremo |
| Pnevmatični priključek | 10-32 UNF-2B |

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------|---|
| Material veznih vijakov | Jeklo |
| Material pokrova | Aluminijasta zlitina, eloksirana |
| Material dinamičnih tesnil | TPE-U (PU) |
| Material batnice | visoko legirano jeklo |
| Material cevi valja | Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana |