

# Vtično-navojni priključek NPQM-D-G14-Q10-P10

Številka dela: 558666

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost                                      | standardna  |
| Nazivni premer                                | 8 mm  |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvitje            | tesnilni obroč  |
| Zasnova                                       | ravna oblika  |
| Velikost posode                               | 10  |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 000032...232 000032 |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]                           |
| Napitek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem  |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev  |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                           | -20 °C...70 °C  |
| Nazivni pritezni moment                       | 7.5 Nm  |
| Toleranca za nazivni pritezni moment          | ± 20 %  |
| Teža izdelka                                  | 17.4 g  |
| Način pritrditve                              | zunanji šestkotnik SW15<br>notranji šestkotnik SW8                        |
| Pnevmatični priključek 1                      | zunanji navoj G1/4  |
| Pnevmatični priključek 2                      | za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm   |
| Napitek glede materialov                      | V skladu z RoHS   |
| Material ohišja                               | Medenina, nikljana  |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR   |