

Vtični priključek NPQM-D-Q6-E-P10

Številka dela: 558761

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | standardna |
| Nazivni premer | 5 mm |
| Zasnova | ravna oblika |
| Velikost posode | 10 |
| Konstruktivna zgradba | princip Push-Pull |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032 |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 °C...70 °C |
| Teža izdelka | 15 g |
| Pnevmatični priključek 1 | za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm |
| Pnevmatični priključek 2 | za zunanji Ø gibke cevi 6 mm |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | Medenina, nikljana |
| Material tesnila gibke cevi | NBR |