


Vodilna os EGC-70- -FA

Številka dela: 558864

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, brez pogona



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Delovni gib	50 ... 5.000 mm
Velikost	70
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Maks. pospešek	50 m/s ²
Maks. hitrost	5 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Vztrajnostni moment 2. stopnje Ix	395E+03 mm ⁴
Vztrajnostni moment 2. stopnje Iy	577E+03 mm ⁴
Maks. sila Fy	1.850 N
Maks. sila Fz	1.850 N
Maks. upor premika prostega teka	15 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Torzijski vztrajnostni moment It	240E+03 mm ⁴
Material, profil	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivni profil	ABS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, vodilo drsnika	Jeklo
Material, vodilni drog	Jeklo
Material, drsnik	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran