

Standardni valj DSNU-25-125-PPS-A

Številka dela: 559287

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hod | 125 mm |
| Premer bata | 25 mm |
| Navoj batnice | M10x1,25 |
| Blaženje | samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| V skladu s standardom | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| Konec batnice | zunanjí navoj |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica Cev valja |
| Zaznavanje položaja | za mejno stikalo |
| Različice | enostranska batnica |
| Delovni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Način delovanja | dvosmerno delovanje |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Razred čistih prostorov | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1 |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Udarna energija v končnih položajih | 0.3 J |
| Dolžina blaženja | 17 mm |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 247.4 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 294.5 N |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm | 71 g |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda | 6 g |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda | 238 g |
| Pribitek teže na 10 mm hoda | 11 g |
| Način pritrditve | z opremo |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material pokrova | Gnetna aluminijeva zlitina brezbarven, eloksiran |
| Material tesnil | NBR TPE-U (PU) |
| Material batnice | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material cevi valja | visoko legirano nerjavno jeklo |