



Magnetni ventil

VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2

Številka dela: 560707

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ventil | 5/2 monostabilen |
| Način vklopa | električni |
| Širina | 25 mm |
| Normalni imenski pretok | 180 l/min |
| Obratovalni tlak MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Obratovalni tlak | 2 ... 8 bar 29 ... 116 psi |
| Konstrukcijska zgradba | Drnsnik bata |
| Način vračanja | pnevmatična vzmet |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Imenska velikost | 2,1 mm |
| Funkcija izpuha | z dušenjem |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Pomožni ročni vklop | Tipalni |
| Vrsta krmiljenja | predkrmiljen |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Prekritje | pozitivno prekritje |
| Čas preklopa izključen | 18 ms |
| Čas preklopa vključen | 15 ms |
| Karakteristika tuljave | 24 V DC: 1 W |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Krmilni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Električni priključek | 2-polni Vtič |
| Pnevmatični priključek 1 | Priključna plošča |
| Pnevmatični priključek 2 | M5 |
| Pnevmatični priključek 3 | Priključna plošča |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | FPM HNBR NBR |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |