

Cev iz umetne mase PUN-V0-12X2-SW-C

Številka dela: 561701

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Zunanji Ø | 12 mm |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok | 55 mm |
| Notranji Ø | 8 mm |
| Najmanjši polmer upogibanja | 19 mm |
| Lastnosti gibke cevi | primerno za energetske verige |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032 |
| Od temperature odvisen delovni tlak | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| Napotek glede delovnega tlaka | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C |
| Odobritev | TÜV |
| Pristojni organ za izdajo certifikata | B 013277 0506 00 |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda (tekoča, brez ledu) |
| Material za požarni preskus | UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm) |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -35 °C...60 °C |
| Napotek glede temperature okolice | uporaba brez tlaka do 90 °C |
| Teža izdelka glede na dolžino | 0.08 000015 |
| Pnevmatični priključek | za zunanji Ø vtičnega priključka 12 mm |
| Barva | črna |
| Napotek glede barve | odstopanje od standardne barve zaradi protipožarne zaščite |
| Trdota po Shoru | D 54 +/-3 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material gibke cevi | TPE-U (PU) |