

Cev iz umetne mase PUN-V0-12X2-BL-C

Številka dela: 561705

FESTO

z zaviranjem gorenja



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Zunanji premer | 12 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 55 mm |
| Notranji premer | 8 mm |
| Min. polmer krivljenja | 19 mm |
| Lastnosti cevi | Suitable for energy chains |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 0,7 MPa -0,95 ... 7 bar -13,775 ... 101,5 psi |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -0,095 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -13,775 ... 145 psi |
| Opozorilo o obratovalnem tlaku | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C |
| Dovoljenje | TÜV |
| Certifikat izdajnega oddelka | B 013277 0506 00 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu) |
| Test gorljivosti materiala | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -35 ... 60 °C |
| Opomba za temperaturo okolice | For unpressurised use up to 90 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,08 kg/m |
| Pnevmatični priključek | za vtični priključek z zunanjim premerom 12 mm |
| Barva | modra |
| Opozorilo o barvi | odstopanje standardne barve zaradi zaščite pred gorenjem |
| Trdota v Shore | D 54 +/-3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, cev | TPE-U(PU) |