


# Linearni pogon DFPI-160- -ND2P-E-P

Številka dela: 562480

FESTO

Z integriranim merilnikom poti.



Primer predstavitve



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost pogona	160
Razpored lukenj na prirobnici	F10
Gib	40 ... 990 mm
Rezerva giba	3 mm
Premer bata	160 mm
Zasnovan na osnovi standarda	DIN 3358
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivska zgradba	Batnica Cev valja
Uporaba na prostem	C1 - vremensko zaščiteno področje uporabe
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala z integriranim merilnikom poti
Princip merjenja merilnika poti	Potenciometer
Obratovalni tlak	3 ... 8 bar
Imenski obratovalni tlak	6 bar
Maks. hitrost, izvlečenje	0,031 m/s
Maks. hitrost, uvlečenje	0,031 m/s
Maks. obratovalna napetost, DC	15 V
ATEX kategorija plin	II 2G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	c T4 X
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	c T120°C X
Temperatura EX odporne okolice	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Trajna odpornost proti šokom po DIN/IEC 68 Del 2-82	preskušen glede na stopnjo 2
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 IP67 IP69K NEMA 4 v montiranem stanju po IEC 60529
Odpornost proti nihanju po DIN/IEC 68 del 2-6	preskušen glede na stopnjo 2
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	11.581 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	12.064 N
Poraba zraka pri vračanju na 10 mm giba	1,3511 l

Značilnost	Vrednost
Poraba zraka pri gibu naprej na 10 mm giba	1,4074 l
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	2.250 g
Dodatek mase na 10 mm giba	159 g
Dodatek mase merilnega sistema na 10 mm	2 g
Osnovna masa za 0 mm giba	6.529 g
Dodatek mase na 10 mm giba	52 g
Velikost mrtvega območja	0 ... 10 %
Maks. dolžina voda	30 m
Električni priključek	3-polni Ravna vtičnica / vijačna sponka
Način pritrditve	na prirobnici po DIN 3358
Pnevmatični priključek	kalibracija zunanjega premera za cevi z zunanjim premerom 8 mm
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Informacije o materialu pokrova	Tlačno liti aluminij lakiran
Informacija o materialu, pokrov spodaj	Tlačno liti aluminij lakiran
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Podatki o materialu vijakov	Jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran