


Kombinacija finih filtrov MS9-LFM-G-AUM

Številka dela: 564047

FESTO

0,01 µm filter, kovinski lonček, ročni izpust kondenzata, smer pretoka od leve proti desni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	9
Konstruktivska zgradba	Filter iz vlaken
Stopnja filtriranja	0,01 µm
Izpust kondenzata	vertljev ročno
Obratovalni tlak	0 ... 20 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Maks. normalni pretok za razred čistosti zraka	6.500 l/min
Min. normalni pretok za razred čistosti zraka	325 l/min
Učinkovitost filtra	99,9999 %
Maks. količina kondenzata	225 ml
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,01 mg/m ³
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	Vrstni modul
Pnevmatični priključek 2	Vrstni modul
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, pokrov	PA
Material, filter	Vlakna iz borovega silikata
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje
Material, kontrolno okence	PA
Material, tesnilo	NBR
Masa izdelka	2.000 g