



# Kotno prijemalo HGWC-20-15-A

Številka dela: 565139  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Maks. natančnost izmenjave	$\leq 0,2 \text{ mm}$
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ax, ay	$\leq 0,5 \text{ deg}$
Maks. zračnost prijemalnih čeljusti Sz	$\leq 0,1 \text{ mm}$
Maks. kot odprtja	30 deg
Krožna simetrija	$\leq 0,2 \text{ mm}$
Ponovljivost prijemala	$\leq 0,05 \text{ mm}$
Število prijemalnih prstov	2
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	kot
Konstrukcijska zgradba	zobata letev/pastorek prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	$\leq 4 \text{ Hz}$
Min. čas odpiranja pri 6 bar	50 ms
Min. čas zapiranja pri 6 bar	35 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozjska obremenitev
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Celotni prijemalni moment pri 6 bar, odpiranje	144 Ncm
Celotni prijemalni moment pri 6 bar, zapiranje	144 Ncm
Masni vztrajnostni moment	4,31 kgcm²
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	80 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	8 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	1,9 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	6,7 Nm
Interval domazovanja vodilnih elementov	10 Mio SP
Masa izdelka	700 g
Način pritrditve	Notranji navoj in centrirna puša
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material housing	cinkova tlačna litina lakiran
Material gripper jaws	cinkova tlačna litina lakiran