

Kabel motorja



NEBM-M16G8-E-10-Q7-LE8

Številka dela: 8003771

Izdelek, ki se opušča

primeren za servo motor EMME-AS-...

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Zasnovan na osnovi standarda | EN 61984 |
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | okrogel |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M16x0,75 |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 8 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 6 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Kabel |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | prost konec |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 8 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 6 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 600 V |
| Opomba k območju obratovalne napetosti DC | 0 - 300 V za 0,25 mm ² |
| Območje obratovalne napetosti AC | 0 ... 600 V |
| Opomba k območju obratovalne napetosti AC | 0 - 300 V za 0,25 mm ² |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 12 A |
| Opomba k dopustni tokovni obremenitvi pri 40 °C | 4 A za 0,25 mm ² |
| Odpornost na nihanje napetosti | 6 kV |
| Opomba k zaščiti pred električnim udarom | 4 kV za 0,25 mm ² |
| Dolžina kabla | 10 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla | ≥ 55 mm |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 110 mm |
| Premer kabla | 11 mm |
| Struktura kabla | 4x0,75+2x(2x0,25) zaslonjen |
| Imenski presek vodnika | 0,25 mm ² 0,75 mm ² |
| Zaključki žic | Kabelski čeveljček |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -50 ... 90 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -40 ... 90 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplaščenja kabla | oranžna |
| Material, izolirni ovoj | TPE-E |