

Cev iz umetne mase PUN-H-1/4-SW-150-CB

Številka dela: 567956

FESTO

dovoljen v živilski industriji (obstojen v hidrolizi)



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Zunanji premer, cole | 1/4 |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 0,085 ft |
| Min. polmer krivljenja | 0,032 ft |
| Navodila za uporabo | TPE-U Ether basiert |
| Lastnosti cevi | Suitable for energy chains |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -14,4 ... 145 Psi |
| Opozorilo o obratovalnem tlaku | Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu) |
| Test gorljivosti materiala | UL94 HB |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F1a |
| Stopnja čistega prostora | Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev. |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura okolice | -31 ... 145 °F |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,23 oz/ft |
| Pnevmatični priključek | za vtični priključek z zunanjim premerom 1/4" |
| Barva | črna |
| Trdota v Shore | D 52 +/-3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, cev | TPE-U(PU) |