

Zasučni pogon DAPS-0960-090-RS2-F1216-MW

Številka dela: 8005069

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost aktuatorja | 0960 |
| Vzorec izvrtin prirobnice | F12 F16 |
| Kot zasuka | 92 stp |
| Globina priključka gredi | 48.5 mm |
| Napotek glede območja nastavljanja končnih položajev | po izbiri nastavljiv en končni položaj |
| Standard priključka za armaturo | ISO 5211 |
| Blaženje | brez blaženja |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način delovanja | enosmerno delovanje |
| Konstruktivna zgradba | Jarmska kinematika |
| Zaznavanje položaja | brez |
| Smer zapiranja | zapiranje v desno |
| Priključek ventila v skladu s standardom | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) | do SIL 2 High Demand mode do SIL 2 Low Demand Mode |
| Priključni tlak za trdoto vzmeti | 0.35 MPa 3.5 bar |
| Delovni tlak | 0.35 MPa...0.84 MPa 3.5 bar...8.4 bar |
| Nazivni delovni tlak | 0.56 MPa 5.6 bar |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi UK EX |
| Protieksplzijska zaščita | conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX) |
| Pristojni organ za izdajo certifikata | TÜV North 212170801 |
| Kategorija ATEX, plin | II 2G |
| Kategorija ATEX, prah | II 2D |
| Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| Temperatura okolice Ex | -50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0° | 1200 Nm |
| Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 50° | 660 Nm |
| Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 90° | 1000 Nm |
| Navor povratne vzmeti pri kotu zasuka 0° | 400 Nm |
| Navor povratne vzmeti pri kotu zasuka 50° | 300 Nm |
| Navor povratne vzmeti pri kotu zasuka 90° | 600 Nm |
| Sila vzmeti | 2 |
| Poraba zraka pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) na cikel 0°-nazivni kot zasuka-0° | 41.3 l |
| Teža izdelka | 50600 g |
| Priključek gredi | T46 |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material pokrova | Gnetna aluminijeva zlitina |
| Material tesnil | FPM NBR PUR |
| Material ohišja | gnetna aluminijeva zlitina |
| Material vijakov | visoko legirano jeklo |
| Material gredi | visoko legirano jeklo |
| Številka materiala gredi | 1.4305 |