



# Električni valj ESBF-BS-40-400-10P

Številka dela: 8022580

★ Osnovni program

s pogonom s krogličnim vretenom, električno gnanim vretenom, čigar vrtilno gibanje motorja se pretvori v linearno gibanje batnice.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Gib	400 mm
Navoj batnice	M12x1,25
Povratna zračnost	30 µm
Premer vretena	16 mm
Korak vretena	10 mm/U
Maks. zasučni kot batnice +/-	0,2 deg
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552
Položaj vgradnje	poljuben
Konec batnice	Zunanji navoj
Vrsta motorja	Koračni motor Servo motor
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Konstrukcijska zgradba	Električni valj s krogličnim obtočnim navojnim vretenom
Tip vretena	Kroglično obtočno vreteno
Varovanje pred zasukom/vodilo	z drsnimi vodili
Maks. pospešek	15 m/s <sup>2</sup>
Maks. hitrost	0,83 m/s
Ponovljivost	±0,01 mm
Trajanje vklopa	100 %
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. moment pogona	5,6 Nm
Maks. radialna sila na gonilni gredi	130 N
Maks. podajalna sila Fx	3.000 N
Obratovalni moment brez obremenitve	0,2 Nm
Referenčna vrednost koristnega bremena, vodoravno	300 kg
Referenčna vrednost koristnega bremena, navpično	300 kg
Vztrajnostni moment JH na meter giba	0,4804 kgcm <sup>2</sup>
Vztrajnostni moment JL na kg koristne obremenitve	0,02533 kgcm <sup>2</sup>
Masni vztrajnostni moment JO	0,0777 kgcm <sup>2</sup>
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	467 g
Dodatek mase na 10 mm giba	26 g
Osnovna masa za 0 mm giba	1.237 g
Dodatek mase na 10 mm giba	47 g
Način pritrditve	z notranjim navojem brez pribora
Koda vmesnika aktuatorja	D40

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Al legura za kovanje, eloksirana
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano
Material, matica vretena	Jeklo za kotalne ležaje
Material, vreteno	Jeklo za kotalne ležaje
Material, cev valja	Al zlitina za kovanje, gladko eloksirana