

Tlačni senzor SPAW-P6R-G12M-2P-M12

Številka dela: 8022752

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilna veličina	relativni tlak
Metoda merjenja	piezorezistivni tlačni senzor
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost	0 MPa 0 bar 0 000032
Končna vrednost območja merjenja tlaka	0.6 MPa 6 bar 87 000032
Preobremenitveni tlak	1.2 MPa 12 bar 174 000032
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:-] tekoči mediji Plinasti mediji
Temperatura medija	-20 °C...85 °C
Temperatura okolice	0 °C...80 °C
Natančnost v ± % FS	1 %FS
Ponovljivost v ± %FS	0.15 %FS
Preklopni izhod	2 x PNP
Preklopna funkcija	Prosto programirljivo
Funkcija preklopnega elementa	možnost preklopa
Največji izhodni tok	250 mA
Čas naraščanja	3 ms
Odpornost proti kratkemu stiku	da
Območje delovne napetosti DC	15 Volt...35 Volt
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za delovno napetost
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič

Značilnost	Vrednost
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žil	4
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatični priključek	zunanjí navoj G1/2
Teža izdelka	230 g
Material ohišja	ABS visoko legirano nerjavno jeklo
Materiali v stiku z medijem	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnilnega obroča	NBR
Način prikazovanja	4-mestno alfanumerično LED-prikaz
Prikazljiva(-i/-e) enota(-i/-e)	MPa bar kPa kg/cm ² psi
Prikaz preklopnega stanja	rdeča LED
Možnosti nastavitvev	prek zaslona in tipk
Zaščita pred nepooblaščenimi posegi	Koda PIN
Območje nastavljanja pragovnih vrednosti	0.5 %...100 %
Območje nastavljanja histereze	0.5 %...99.5 %
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III