


Magnetna tuljava VACN-N-K1-3A-EX4-M

Številka dela: 8029141

FESTO

za sistem tuljave FN, kabel 3 m, 230V AC/50-60 Hz, zalit okrov.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	F
Razred izolacije lakirane žice	H
Karakteristika tuljave	230 V AC: 50/60 Hz, moč 2,1 VA
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Morska klasifikacija	glej certifikat
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Certifikat izdajnega oddelka	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex mb IIC T6 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Temperatura EX odporne okolice	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 50 °C
Masa izdelka	353 g
Električni priključek	Kabel
Premer kabla	7 mm
Dolžina kabla	3 m
Način pritrditve	z narebreno matico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Umetna masa Jeklo
Material, navitje	Baker