

# Vtičnica MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Številka dela: 570367

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost  |
|----------------------------------|---|
| Protieksplzijska zaščita         | Upoštevajte napotek v potrdilu.<br>cona 2 (ATEX)<br>cona 22 (ATEX)  |
| Način pritrditve                 | na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5  |
| Električni priključek            | 3-polni<br>doza, kotna oblika<br>Oblika C<br>v skladu s standardom DIN EN 175301-803<br>štirikotna oblika |
| Območje delovne napetosti DC     | 0 Volt...30 Volt  |
| Območje delovne napetosti AC     | 0 Volt...24 Volt  |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C | 6 A   |
| Odpornost proti udarni napetosti | 0.8 kV  |
| Kabelski navojni priključek      | M12   |
| Dovoljen premer kabla            | 4 mm...6 mm   |
| Prečni prerez priključka         | 0.25 000013...0.5 000013  |
| Stopnja zaščite                  | IP65<br>v skladu z IEC 60529  |
| Temperatura okolice              | -25 °C...125 °C   |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L  |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS   |
| Stopnja umazanosti               | 3   |
| Material ohišja                  | Ojačan PA   |
| Material tesnil                  | HNBR  |