



Vtič

NECU-S-M12G4-P1-IS

Številka dela: 570953

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Pogostost priključevanja	50
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	17 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	okrogel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žic	4
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo s šestrobom SW18 in vzdolžnim narebrenjem
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	Vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Vijačni priključek kabla	Pg7
Dovoljen premer kabla	4 ... 6 mm
Presek priključka	0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Material, ohišje	PA
Material, objemna matica	PA
Material, vtični kontakti	Med (medenina) Beli bron, prevlečen