



Plošča regulatorja VMPA14-B8-R3-M5-06

Številka dela: 8043520

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	14 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatična vertikalna povezava	Regulator tlaka za 4
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Območje regulacije tlaka	2 ... 6 bar
Vstopni tlak 1	0,5 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment	0,65 Nm
Masa izdelka	76 g
Vrsta pritrditve višinske povezave	na povezovalni plošči
Priključek manometra	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, posluževalni del	PA
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje regulatorja	PA