

# Spojna vtičnica NPHS-D6-P-G14

Številka dela: 8059267

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	7.8 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Normalen nazivni pretok	1916 l/min
Delovni medij	stisnjeni zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	11 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 10 %
Teža izdelka	95 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS