


Vtičnica spojke NPHS-D6-P-G12F

Številka dela: 8059273

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Normalni imenski pretok	1.950 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	122 g
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS