


Krmilje CECC-D-BA

Številka dela: 8072995
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Imenska delovna napetost DC	24 V
Obratovalna napetost	19,2 - 30 V DC
Poraba toka	100 mA imensko pri 24 V DC
Maks. tokovno napajanje	4,3 A
Temperatura okolice	0 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-25 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	200 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	po EN 61131-2
Preskus neobčutljivosti na soke	po EN 61131-2
Električna priključna tehnika, V/I	Vtična letev, raster 3,5 mm
Prikazi statusa	LED
CPU podatki	400 MHz procesor
Digitalni vhodi, število	12
Digitalni vhodi, krmilna logika	pozitivna logika (PNP)
Digitalni vhodi, hitri števni vhodi	2, vsak z maks. 180 kHz
Digitalni vhodi, zakasnitev vhodnega signala	3 ms typ.
Digitalni vhodi, vhodna napetost/tok	24 V DC
Digitalni vhodi, imensa vrednost za TRUE	>= 15 VDC
Digitalni vhodi, imensa vrednost za FALSE	<= 5 VDC
Digitalni vhodi, električna izolacija	da, optokopler
Digitalni vhodi, prikaz statusa	LED
Maks. dolžina voda	30 m vhodi
Digitalni izhodi, število	8
Digitalni izhodi, krmilna logika	pozitivna logika (PNP)
Digitalni izhodi, kontakt	Tranzistor
Digitalni izhodi, izhodna napetost	24 V DC
Digitalni izhodi, izhodni tok	500 mA
Digitalni izhodi, električno izoliranje	da, optokopler
Digitalni izhodi, preklopna frekvanca	max. 1 kHz
Digitalni izhodi, odporni na kratek stik	da
Digitalni izhodi, prikaz statusa	LED
Fieldbus vmesnik	CAN-Bus
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	Vtič Sub-D

Značilnost	Vrednost
Fieldbus vmesnik, hitrost prenosa	9-polni 125, 250, 500, 800, 1000kbit/s nastavljiv s programom
Fieldbus vmesnik, galvanska izolacija	da
USB vmesnik	USB 1.1
Ethernet, priključni vtič	RJ45
Ethernet, število	1
Ethernet, hitrost prenosa podatkov	10/100 Mbit/s
Ethernet, podprtji protokoli	TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
Softver za programiranje	CODESYS provided by Festo V3
Programski jezik	po IEC 61131-3 Lestvični diagram (KOP) Seznam ukazov (AWL) Strukturiran tekst Funkcijski načrt Jezik poteka
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Certifikat izdajnega oddelka	UL E239998-D1001