


# Vhodno/izhodni modul CPX-2ZE2DA

Številka dela: 576046

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Dimenzija rastra	50 mm
Masa izdelka	130 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Maks. dolžina voda	30 m
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Dovoljenje	UL - Recognized (OL)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Umetna masa
LED displeji	1 Zbirna diagnoza 10 status kanala 2 Modulna diagnostika 2 Kanalna diagnostika
Diagnoza	diagnostika, odvisna od načina obratovanja
Število izhodov	2
Parametriziranje	Zakasnitev vklopa/izklopa Frekvenčni izhod Meritev hitrosti Impulzni izhod Veriga impulzov Merjenje krožne hitrosti Merjenje frekvence Merjenje trajanja cikla Način delovanja motorja Določitev položaja Modulacija širine impulza Enkratno štetje Zvezno štetje Periodično štetje
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tipično 35 mA
Število vhodov	2
Karakteristike vhodov	po IEC 1131-2, tip 02
Preklopni nivo	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 11 V
Preklopna logika vhodov	PNP (pozitivni vklop)
Čas vhoda	0,1 μs (0,2μs,0,4μs,0,8μs,1μs,2μs,4μs,8μs,10μs,50μs,100μs,500μs, 1ms,3ms,10ms,20ms parametriranje)
Maks. preostali tokovni vhodi na modul	2 A

Značilnost	Vrednost
Karakteristika izhodov	IEC1131-T2
Preklopna logika izhodov	NPN (negativno vklapljanje) PNP (pozitivni vklop) Push-pull gonilnik
Maks. preostali tokovni izhodi na modul	10 A
Maks. napajanje na kanal	5 A nastavljiv (breme svetilke 20 W)
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Električna izolacija kanala - notranji bus	Izhodi – da, pri uporabi vmesnega napajanja
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na kanal