



# Zaustavljalni valj DFSP-32-20-PF-PA

Številka dela: 576112

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gib                                       | 20 mm                                                                 |
| Premer bata                               | 32 mm                                                                 |
| Navoj batnice                             | M6                                                                    |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                   |
| Položaj vgradnje                          | poljuben                                                              |
| Način delovanja                           | enosmerni<br>vlečni                                                   |
| Konstruktivna zgradba                     | Bat<br>Batnica<br>Profilna cev                                        |
| Zaznavanje položaja                       | za približevalna stikala                                              |
| Konec batnice                             | Notranji navoj                                                        |
| Variante                                  | Notranji navoj na batnici                                             |
| Varovanje pred zasukom/vodilo             | okrogla batnica                                                       |
| Obratovalni tlak MPa                      | 0,12 ... 1 MPa                                                        |
| Obratovalni tlak                          | 1,2 ... 10 bar                                                        |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                               |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)    |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                     |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| Temperatura okolice                       | -10 ... 80 °C                                                         |
| Dopustna udarna sila na izvlečeno batnico | 3.270 N                                                               |
| Dopustna prečna sila pri preklapljanju    | 595 N                                                                 |
| Maks. frekvenca takta                     | 5 Hz                                                                  |
| Način pritrditve                          | s skoznjo izvrtino<br>z notranjim navojem<br>s priborom<br>po izbiri: |
| Pnevmatični priključek                    | G1/8                                                                  |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                                                          |
| Material, vezni vijak                     | Jeklo, cinkano                                                        |
| Material, pokrov                          | Aluminijeva litina za kovanje<br>eloksiran                            |
| Material, tesnilo                         | TPE-U(PU)                                                             |
| Material, batnica                         | visokolegirano jeklo, nerjavno                                        |
| Material, valj                            | Jeklo, cinkano                                                        |
| Material, cev valja                       | Aluminijeva litina za kovanje<br>gladko eloksiran                     |