

Drsnik Mini DGST-12-20-E1A

Številka dela: 8078847

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	20 mm
Premer bata	12 mm
Način delovanja pogonske enote	jarem
Blaženje	elastomerno blaženje, na obeh straneh, hod ni nastavljiv
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	dvojni bat Jarem Batnica Drsniki
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 000032...116 000032
Največja hitrost	0.5 m/s
Ponovljivost	≤ 0,3 mm
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Udarna energija v končnih položajih	0.07 J
Dolžina blaženja	1.1 mm
Največja sila Fy	520 N
Največja sila	520 N
Največji moment Mx	4.2 Nm
Največji moment My	4.2 Nm
Največji moment Mz	4.2 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	102 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	136 N
Premikajoča se masa	238 g

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	456 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	HNBR
Material vodila	POM TPE-E visoko legirano jeklo
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo